

**Garant****Sada očkoplochých klíčů, Počet klíčů: 12****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 613610 12     |
| GTIN           | 4062406220587 |
| Třída artiklu  | 61A           |

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 očkoplochém klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Upozornění:**

**HT-Drive** – mimořádně přesný profil.

**Výhoda:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

**Technický popis**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Druh produktu | Maticový klíč |
|---------------|---------------|

## Příslušenství

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm   | 613600 7   |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm   | 613600 8   |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm  | 613600 13  |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm  | 613600 22  |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm  | 613600 21  |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm  | 613500 16  |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm  | 613600 17  |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm  | 613600 18  |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm | 613600 5,5 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm  | 613600 10  |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm  | 613600 19  |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm  | 613600 16  |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 24 mm  | 613600 24  |