


Garant**Sada paralelních podložek, Délka: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	366702 150
GTIN	4045197799289
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

GARANT – **přesné provedení**. Tolerance párování $\leq 0,004$ mm, tolerance šířky/výšky $\leq 0,007$ mm, extrémně přesná rovinnost a pravoúhlost. Podklady uchovávány ve speciálním plastovém stojanu. Tvrdost: 60 HRC.

Jemně broušené v párech.**Použití:**

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěracích apod.

Obsah:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Upozornění:

Vel. 125 – 200: 1 mm stoupající; dosažitelné všechny rozměry kromě 9 mm.

Náhradní držák viz Seznam náhradních dílů. Odstupňování po 1 mm (kromě 9 mm), jinak všechny rozměry dosažitelné.

Technický popis

Počet lišt	24 paar
Délka	150 mm

Popis tvaru	rovný
Popis tvaru	pravoúhlý
Popis tvaru	paralelní
Druh produktu	Paralelní podložky

Příslušenství

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 14X22 mm	366716 14X22
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 12X20 mm	366716 12X20
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 8X16 mm	366716 8X16
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 14X17 mm	366716 14X17
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 8X21 mm	366716 8X21
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 8X26 mm	366716 8X26
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 8X31 mm	366716 8X31
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 10X23 mm	366716 10X23
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 10X33 mm	366716 10X33
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 12X15 mm	366716 12X15
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 12X40 mm	366716 12X40
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 10X28 mm	366716 10X28
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 14X37 mm	366716 14X37

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 14X27 mm	366716 14X27
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 8X36 mm	366716 8X36
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 12X25 mm	366716 12X25
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 10X13 mm	366716 10X13
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 12X35 mm	366716 12X35
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 10X18 mm	366716 10X18
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 14X32 mm	366716 14X32
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 14X42 mm	366716 14X42
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 8X11 mm	366716 8X11
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 12X30 mm	366716 12X30
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 150 Šířka×výška 10X38 mm	366716 10X38
Plastové stojany pro paralelní podložky Typ 125-200	366701 125-200