



Ochranná přilba BOP ENERGY 3000, Barva: WHITE



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 097807 WHITE |
| GTIN | 4017765057374 |
| Třída artiklu | 09K |

Popis

Provedení:

Kvalitní duroplastová helma z polyesterového skelného vlákna pro použití při práci pod napětím nebo v blízkosti dílů pod napětím **až AC 1.000 V** (nebo DC 1.500 V). Helma si zachovává tvar také při vysokých teplotách a chrání před rušivým světelným obloukem. Ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM) a postranní deformací (LD). Odolná proti mrazu do -30 °C a odolná proti žáru do 150 °C .

- **6bodový pás, výškově nastavitelný**
- **Bez uchycení**
- **Potítko přírodní kůže**
- **Přímý tvar**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

Použití:

Dodavatelé elektřiny, silnoproudé provozy, drážní společnosti, horké provozy, chemický průmysl, elektrikářské práce.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikace:

Ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM) a postranní deformací (LD). Odolné proti mrazu do -30 °C , odolné proti žáru do 150 °C .

Vhodné pro:

Štít proti elektrickému oblouku č. 097836 pomocí multifunkčního adaptéru MFA č. 097831.
Vlastnost helmy: Ochrana před boční deformací

Materiál skořepiny helmy: Polyester ze skelných vláken UP-GF

Povlak skel: odolné vůči chemikáliím

Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Velikost: 53 - 61 cm

Hmotnost: 475 g

Technický popis

| | |
|--------------------------|--|
| Hmotnost | 475 g |
| Regulace šířky | Šroubovací uzávěr |
| Povlak skel | odolné vůči chemikáliím |
| Velikost | 53 - 61 cm |
| Vlastnost helmy | Elektrická izolace |
| Vlastnost helmy | Ochranná vlastnost do 150 °C |
| Vlastnost helmy | Ochranná vlastnost do -30 °C |
| Vlastnost helmy | Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky |
| Vlastnost helmy | Ochrana před boční deformací |
| Materiál skořepiny helmy | Polyester ze skelných vláken UP-GF |
| Norma | DIN EN 397 |
| Norma | DIN EN 50365 |
| Druh produktu | Ochranná helma |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Potítko Typ L | 097822 L |
| Podbradní pásek Zavěšení 4P | 097823 4P |
| Potítko Typ SL | 097822 SL |
| Čirý obličejový štít ArcShield Materiál kotouče PC | 097836 PC |
| Čirý štít s gumovou páskou Energy Visor | 097835 |
| Potítko Typ HT | 097822 HT |