



## Ochranná přilba BOP ENERGY 3000, Barva: RED



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	097807 RED
GTIN	4017765057435
Třída artiklu	09K

### Popis

#### Provedení:

**Kvalitní duroplastová helma** z polyesterového skelného vlákna pro použití při práci pod napětím nebo v blízkosti dílů pod napětím **až AC 1.000 V** (nebo DC 1.500 V). Helma si zachovává tvar také při vysokých teplotách a chrání před rušivým světelným obloukem. Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) a postranní deformací (LD). Odolná proti mrazu do  $-30\text{ °C}$  a odolná proti žáru do  $150\text{ °C}$ .

- **6bodový pás, výškově nastavitelný**
- **Bez uchycení**
- **Potítko přírodní kůže**
- **Přímý tvar**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

#### Použití:

Dodavatelé elektřiny, silnoproudé provozy, drážní společnosti, horké provozy, chemický průmysl, elektrikářské práce.

#### Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

#### Specifikace:

Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) a postranní deformací (LD). Odolné proti mrazu do  $-30\text{ °C}$ , odolné proti žáru do  $150\text{ °C}$ .

#### Vhodné pro:

Štít proti elektrickému oblouku č. 097836 pomocí multifunkčního adaptéru MFA č. 097831.

Vlastnost helmy: Ochrana před boční deformací

Materiál skořepiny helmy: Polyester ze skelných vláken UP-GF

Povlak skel: odolné vůči chemikáliím

Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Velikost: 53 - 61 cm

Hmotnost: 475 g

## Technický popis

Regulace šířky	Šroubovací uzávěr
Hmotnost	475 g
Povlak skel	odolné vůči chemikáliím
Velikost	53 - 61 cm
Vlastnost helmy	Elektrická izolace
Vlastnost helmy	Ochranná vlastnost do 150 °C
Vlastnost helmy	Ochranná vlastnost do -30 °C
Vlastnost helmy	Ochrana před tekutými kovovými rozstříky
Vlastnost helmy	Ochrana před boční deformací
Materiál skořepiny helmy	Polyester ze skelných vláken UP-GF
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 50365
Druh produktu	Ochranná helma

## Příslušenství

Potítko Typ L	097822 L
Potítko Typ HT	097822 HT
Čirý obličejový štít ArcShield Materiál kotouče PC	097836 PC
Potítko Typ SL	097822 SL
Podbradní pásek Zavěšení 4P	097823 4P
Čirý štít s gumovou páskou Energy Visor	097835