

Garant**Plstěné lešticí tělísko Ø stopky 3 mm, Typ: SP0610****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552100 SP0610
GTIN	4045197803870
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Plstěná lešticí tělíška s dlouhou životností se **středně tvrdou plstí se zvláště stabilním tvarem.**

Použití:

Pro předleštování a leštění na vysoký lesk předbroušených povrchů s vysokým nárokem na přesné geometrické tvary.

Upozornění:

Plstěná lešticí tělíška se musí používat společně s **brusnými a lešticími pastami** jako č. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Stupeň tvrdosti: střední

Ø hlavy: 6 mm

Délka hlavy: 10 mm

Ø stopky: 3 mm

Technický popis

Ø hlavy	6 mm
Ø stopky	3 mm

Délka hlavy	10 mm
Stupeň tvrdosti	střední
Doporučená obvodová rychlost	5 - 10 m/s
Druh produktu	Lešticí tělísko

Příslušenství

Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 1 µm	552330 1
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 280	552250 280
Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 30 µm	552330 30
Blok lešticí pasty Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 10 µm	552330 10
Diamantová brusná pasta 10 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 15 µm	552340 15
Diamantová brusná pasta 10 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 3 µm	552340 3
Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 0,5 µm	552330 0,5
Blok lešticí pasty Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Diamantová brusná pasta 10 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 10 µm	552340 10
Diamantová brusná pasta 10 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 7 µm	552340 7
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 150	552250 150
	552330 3

Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 3 µm

Blok lešticí pasty Unipol® Barva WHITE

555740 WHITE

Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 15 µm

552330 15

Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 7 µm

552330 7

Diamantová brusná pasta 10 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 1 µm

552340 1