



Sada šroubováků na elektroniku Kraftform-Micro, Počet šroubováků: 25



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 667170 25 |
| GTIN | 4013288209580 |
| Třída artiklu | 63H |

Popis

Provedení:

Rukojeť s otočnou středící hlavou a rychlootočnou zónou. **Čepel** ze speciální oceli. „**Big Pack**“ 25dílný v textilní tašce.

Rozsah dodávky:

25dílná v textilním skládacím pouzdře.

Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips vel. 000; 00; 0.

Po 1 šroubováku pro Torx® vel. TX1; TX3.

Po 1 šroubováku pro Torx® s přídržnou funkcí vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.

1 šroubovák pro TorxPlus® vel. 1IPR.

Po 1 šroubováku pro šrouby s vnitřním šestihranem č. 627470 vel. 0,9; 1,3; 1,5; 2.

Po 1 plochem šroubováku vel. 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.

Po 1 šroubováku s nástrčným klíčem pro šrouby s vnějším šestihranem vel. 4; 5,5.

1 šroubovák pro šrouby Microstix® vel. m x 40 mm.

1 vyhazovač 3,5x50 mm.

Upozornění:

25dílná sada ESD „Big Pack“ k dostání v našem e-shopu pod č. 669924 vel. 25.

Technický popis

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips |
|----------------|-------------------------------|

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS® |
| Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Pozidriv |
| Unášecí profil | Šroubovák na šrouby Microstix® |
| Unášecí profil | Nástrčný klíč 6-hran |
| Označení výrobce | Kraftform Micro Big Pack 1 |
| Druh produktu | Šroubováky |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| 6hranný šroubovák na elektroniku Kraftform Micro 6hran 1,5 mm | 627470 1,5 |
| 6hranný šroubovák na elektroniku Kraftform Micro 6hran 2 mm | 627470 2 |
| 6hranný šroubovák na elektroniku Kraftform Micro 6hran 1,3 mm | 627470 1,3 |
| 6hranný šroubovák na elektroniku Kraftform Micro 6hran 0,9 mm | 627470 0,9 |