



## Samostmívací svářečí kukla s filtroventilační jednotkou 3M™ Speedglas™ G5-01-VC s Adflo™, Typ: START



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	097917 START
GTIN	4062406270551
Třída artiklu	040

### Popis

#### Provedení:

Pohodlné svařování s konstantním respirátorem a flexibilní ochranou zraku díky kombinované, **vysoce výkonné kukle pro svářeče 3M™ Speedglas™ G5-01** a jednotce **Adflo™**. Kukla pro svářeče má **sklopný mechanismus**, který usnadňuje výměnu průhledného ochranného štítu a svářečského filtru bez nutnosti snímat masku. Díky tomu jednotka může zůstat i při přípravných a dodatečných pracích s vyklopeným filtrem, a současně poskytuje dobrý a chráněný pohled na obrobek, např. při broušení. Nová technologie variabilní barvy 3M™ Speedglass™ **Variable Color Technology** umožňuje ještě lepší viditelnost a kontrolu svarové lázně. Na tmavém stupni si můžete vybrat mezi přirozeným, studeným nebo teplým odstínem. Nový systém vzduchových kanálů nabízí tři možnosti individuálního nastavení proudu vzduchu, a to i během svařování.

**Tmavé ochranné stupně:** 5, 8 – 14.

**Stupeň jasu:** 3. S Li-Ion akumulátorem (životnost 1 500 hodin).

**Zorné pole svářečský filtr:** 73 × 109 mm.

#### Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

#### Rozsah dodávky:

- **Vysoce výkonná maska pro svářeče 3M™ Speedglas™ G5-01 s automatickým filtrem G5-01VC (č. 098209 G5-01-VC).**
- **Ventilační jednotka 3M™ Adflo™ High Altitude č. 097900 (respirátor s ventilátorem Adflo™ High-Altitude, vzduchová hadice QRS (č. 097981), ukazatel průtoku vzduchu, předčističový filtr (č. 097986), ochrana proti jiskrám (č. 097984), částicový filtr (č. 097989), vysoce výkonný akumulátor (č. 097995), opasek a nabíječka (č. 097996)).**

- Sada spotřebního materiálu (3 potítka: měkká bavlna, froté (č. 098004) a kůže, 2 vnitřní nasazovací zorníky (č. 098002), 4 vnější standardní nasazovací zorníky (č. 097930), zorník, potah vzduchové hadice, utěsnění obličeje.
- Taška na uložení.

## Technický popis

Klasifikace dle normy EN 379	1/1/1/2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Doba přepnutí tma-světlo	500 - 1300 ms
Doba přepnutí světlo-tma	0,1 ms
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Svářečská maska

## Příslušenství

Automatický svářečský filtr G5-01-VC Typ G5-01-VC	098209 G5-01-VC
---	-----------------