



## Kapovací a pokosová pila BITURBO Akumulátor, Typ: GCM18216



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	078232 GCM18216
GTIN	3165140980753
Třída artiklu	03B

### Popis

#### Provedení:

Akumulátorová kapovací a pokosová pila.

- **Vynikající řezná kapacita s velkou hloubkou řezu 70 mm.**
- **Optimální mobilita díky nízké hmotnosti a vynikající ergonomii.**
- **Uživatelské rozhraní pro předvolbu otáček.**
- **Výměna pilového kotouče bez použití náradí.**

Akumulátorová kapovací a pokosová pila.

- **Maximální řezný výkon díky nové technologii BITURBO.**
- **Vynikající řezná kapacita s největší hloubkou řezu ve své třídě 70 mm.**
- **Optimální mobilita díky nízké hmotnosti a vynikající ergonomii.**

#### Rozsah dodávky:

Pilový kotouč Ø 216 mm, přidržovač, matice SDS, modul Bluetooth GCY 42. Včetně základní sady ProCORE18V 8.0Ah S2, pilového listu Ø 216 mm, sáčku na prach, SDS aretace pilového listu, vkládané desky, kartonu.

### Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální počet otáček	4600 min <sup>-1</sup>
Maximální úhel sklonu vlevo	45 stupeň
Maximální pokosový úhel vpravo	47 stupeň

Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	14,7 kg
Maximální úhel sklonu vpravo	0 stupeň
Počet obsažených akumulátorů	2
Označení výrobce	GCM 18V-216
Ø pilového listu	216 mm
Maximální pokosový úhel vlevo	47 stupeň
Maximální hloubka řezu 90°	70 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Kapacita akumulátoru	8 Ah
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	Karton
Druh produktu	Pila

## Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073854 B18
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073853 B18
Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073858 C18
Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073856 C18
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073851 B18
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Základní sada akumulátorůProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073863 C18

Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí  
akumulátoru C18 V

073857 C18

Základní sada akumulátorůProCore Typ akumulátoru,  
napětí akumulátoru C18 V

073865 C18

Transportní a pracovní stůlGTA 2600 Typ GTA2600

078241 GTA2600

Základní sada akumulátorůProCore Typ akumulátoru,  
napětí akumulátoru C18 V

073867 C18