



Úhlová bruska akumulátorová, Typ: M18FHSAG55



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová úhlová bruska Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:

- **bezkartáčový motor s dlouhou životností, aretace vřetena, rychlá změna nastavení ochranného krytu.**
- **Integrovaný systém rychlé výměny FIXTEC pro výměnu kotouče bez náradí.**

Akumulátorová úhlová bruska M18™-HIGH-OUTPUT™-125 s dostatečnou silou pro hrubování a až 145 řezů v elektrické trubce 50 mm na jedno nabití akumulátoru (5,5 Ah). Brzda RAPIDSTOP™ zastaví kotouč za méně než 2,5 sekundy.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x M18 HB5.5 sad akumulátorů, M12-18 FC nabíječky, HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete od č. 073809 a č. 073840.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Hmotnost	3,4 kg
Počet obsažených akumulátorů	1
Maximální vibrace dle EN	3,4 m/s ²

Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální hloubka řezu	33 mm
Maximální Ø kotouče	125 mm
Maximální počet otáček	9000 min ⁻¹
Označení výrobce	M18FHSAG125XB-552X
Zastavení zpětného rázu	ano
Kapacita akumulátoru	5,5 Ah
Napětí akumulátorů	18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochrana proti přepětí	ano
Samočinné vypínání	ne
Jemný rozběh	ano
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Řada	FUEL
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB8	073810 MHB8
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18	073827 MB18
Základní sada akumulátorů High Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB12	073811 MHB12
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB55	073809 MHB55
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Základní sada akumulátorů High Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Základní sada akumulátorů High Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB3	073808 MHB3

Základní sada akumulátorů High Output™ Typ akumulátoru
M18HNRG3

073826 M18HNRG3