

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitální dutinoměř, Rozsah měření: 10-30mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	438965 10-30
GTIN	2050002040922
Třída artiklu	46Q

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřícími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním **přednastavených hodnot** mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterie č. 081561 vel. LR3, návod k použití.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér pro datový kabel č. 498954 vel. A2; datový kabel č. 497440; rádiový adaptér č. 498954 vel. A5.

Technický popis

Rozsah měření	10 - 30 mm
Minimální šířka drážky	1,2 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	1 mm
Přesnost opakování	0,01 mm

Počet obsažených baterií	2
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	85 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Maximální hloubka drážky	5,2 mm
Měřicí síla	1,1 - 1,6 N
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,02 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	Dutinoměry s měřicími rameny

Služby

KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměř Typ S	023450 S
Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměř Typ S	023460 S

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel Typ D1	497440 D1
Připojovací kabel Typ USB2	497440 USB2
Adaptér rozhraní Typ A2	498954 A2
Připojovací kabel Typ D2	497440 D2