

SONO  SWISS®**Ultrazvukový čisticí přístroj DURA-T, Objem: 18l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082924 18
GTIN	2050002040373
Třída artiklu	04E

Popis**Provedení:**

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.

Stolní přístroj: DURA-T – svařované DUPLEX vany z ušlechtilé oceli vhodné pro vícesměnný provoz.

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.

Technický popis

Topný výkon	800 W
Špičkový výkon ultrazvuku	800 W
Možnost rozšíření – sušicí modul	ne

Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo	ne
Délka přístroje	386 mm
Možnost rozšíření – odlučovač oleje	ne
Objem čisticí nádoby	18 l
Šířka čisticí nádoby	300 mm
Šířka přístroje	355 mm
Hmotnost	8,7 kg
Možnost rozšíření – vyplachovací modul	ne
Výška přístroje	320 mm
Výška čisticí nádoby	200 mm
Délka čisticí nádoby	330 mm
Jmenovité napětí	230 V
Délka vkladacího koše	267 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Šířka vkladacího koše	241 mm
Příkon	1000 W
Jmenovitá kapacita	12,9 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT2 Množství náplně l/ kg 2,5	082932 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT4 Množství náplně l/ kg 2,5	082934 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT5 Množství náplně l/ kg 10	082935 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT1 Množství náplně l/ kg 2,5	082930 2,5
	082932 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT2 Množství náplně l/
kg 10

Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg AK

082931 AK

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT1 Množství náplně l/
kg 10

082930 10

Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 1

082931 1

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT4 Množství náplně l/
kg 10

082934 10