



Kalhoty s lacem splňující více norem VIS-LINE, žlutá / chrpově modrá, Konfekční velikost DE: 52



Údaje o objednávce

Artikové číslo	091707 52
GTIN	4057121497048
Třída artiklu	09S

Popis

Provedení:

Oblečení MultiNorm VIS-LINE je díky **ergonomicky dynamickému padnoucím stříhu** velmi odolné a odolné proti roztržení. Díky modernímu designu a široké paletě barev je oblečení velmi dobře **kombinovatelné s PRO-LINE** od Rofy. **Reflexní prvky** byly našity podle principu střešních tašek, jež lze jednoduše opravit.

Kalhoty s lacem mají pro lepší pohyblivost **boční roztažné vložené části** a tvarované nohavice. Komfort nošení zaručují strečové kšandy. Kapsa na laclu má klopou a druky.

- **Kapsy s větším objemem.**
- **Poklopec se zipem.**
- **Cargo kapsa se vsazenou kapsičkou na chytrý telefon s klopou a druky.**
- **Kapsa na skládací metr s klopou a drukem.**
- **Kolenní kapsy certifikovány dle EN 14404 společně s kolenní výztuhou výrobní č. 920.**
- **Hýžděová kapsa s klopou a drukem.**

Norma:

- **EN ISO 20471 Klasse 2**
- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2**

- EN 13034 Typ 6
- EN 61482-1-2

Upozornění:

Na vyžádání lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.

Kalhoty s laclem s EN ISO 20471 třídy 1 v zrnitě modré / žluté pod č. 091708.

Technický popis

Konfekční velikost DE	52
Řada	VIS-LINE
Složení tkaniny	65% bavlna
Složení tkaniny	2% jiná vlákna
Složení tkaniny	33% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny	350 g/m ²
Prát	60 °C barevné prádlo
Oděv dle	DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Oděv dle	DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování
Oděv dle	DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Barva	žlutá / chrpově modrá
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 61482-1-2
Norma	EN ISO 20471
Norma	EN 14404
EN 20471 (výstražná ochrana)	třída 1
Druh produktu	Výstražné kalhoty s náprsenkou