

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940001 2000
GTIN	4062406279646
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Tyto skříně jsou velmi vhodné pro **skladování našich systémových kufrů**. Vhodný systémový kufrík naleznete v katalogu ruční nářadí a měřicí technika pod č. 693330.

Technický popis

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hmotnost	81 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Šířka v G	20
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	500 mm
Hloubka	500 mm
Počet polic	5
Výška	2000 mm
Užitná výška	1845 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Hloubka v G	20
ComfortClose	ne
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm	940640 100
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm	940640 200
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm	940640 75
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm	940640 300
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm	940640 150
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20	940552 20
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20