




Sada nástrčných klíčů, 3/8 palce, Počet nástrojů: 37



Údaje o objednávce

Artikové číslo	953748 37
GTIN	2050002043015
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny č. 952001 vel. 953748: 1 ks

12hranná hlavice STAHLWILLE 3/8 palce č. 637000 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice STAHLWILLE 3/8 palce č. 637600 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 ks

Vložka nástrčného klíče STAHLWILLE 3/8 palce č. 637450 vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: po 1 ks

Zástrčná hlavice STAHLWILLE 3/8 palce č. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: po 1 ks

Ráčna STAHLWILLE přestavitelná 3/8 palce č. 635000 vel. 3/8: 1 ks

Prodloužení STAHLWILLE č. 635400 vel. 75; 240: po 1 ks

Příčná rukojeť STAHLWILLE č. 635700 vel. 165: 1 ks

Kardanův kloub STAHLWILLE č. 636200 vel. 3/8: 1 ks

Technický popis

Hloubka v G	20
Šířka v G	8
Hloubka	500 mm
Hmotnost	1,962 kg

Šířka	200 mm
Počet nástrojů	37
Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX15	637560 TX15
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX20	637560 TX20
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 16 mm	637000 16
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce Typ 3/8	635000 3/8
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 6 mm	637600 6
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 13 mm	637000 13
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX10	637560 TX10
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 11 mm	637000 11
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 7 mm	637600 7
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 19 mm	637000 19
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 5 mm	637600 5
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 15 mm	637000 15
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E14	637450 E14
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 17 mm	637000 17
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E12	637450 E12
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E7	637450 E7
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 18 mm	637000 18

Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX40	637560 TX40
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 9 mm	637000 9
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635400 240
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636200 3/8
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E8	637450 E8
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 8 mm	637000 8
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX27	637560 TX27
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E5	637450 E5
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 12 mm	637000 12
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX30	637560 TX30
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 14 mm	637000 14
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 10 mm	637000 10
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX9	637560 TX9
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX25	637560 TX25
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 165 mm	635700 165
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E10	637450 E10
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 4 mm	637600 4
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953748	952001 953748
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E6	637450 E6
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635400 75
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 10 mm	637600 10
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 8 mm	637600 8