

PRYOR**Sada vyrážeců písmen, 27dílná Normální písmo A – Z, &, Výška písma: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085430 2
GTIN	5022044001206
Třída artiklu	08W

Popis**Provedení:**

Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

Použití:

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm²**.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Upozornění:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

Technický popis

Tloušťka stopky	6,35
Výška písma	2 mm

Celková délka	63,5 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

Příslušenství

Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/Q mm	085431 2/Q
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/Y mm	085431 2/Y
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/A mm	085431 2/A
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/N mm	085431 2/N
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/& mm	085431 2/&
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/X mm	085431 2/X
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/H mm	085431 2/H
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/I mm	085431 2/I
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/R mm	085431 2/R
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/K mm	085431 2/K
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/M mm	085431 2/M
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/S mm	085431 2/S
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/F mm	085431 2/F
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/U mm	085431 2/U

Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/P mm	085431 2/P
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/T mm	085431 2/T
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/W mm	085431 2/W
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/L mm	085431 2/L
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/J mm	085431 2/J
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/D mm	085431 2/D
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/V mm	085431 2/V
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/G mm	085431 2/G
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/O mm	085431 2/O
Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/C mm	085431 2/C
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/B mm	085431 2/B
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/Z mm	085431 2/Z
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 2/E mm	085431 2/E