



Zkoušečka úhlu otočení pro momentové klíče „SmartCheck Angle“, Maximální rozsah měření: 720stupeň



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654660 720
GTIN	4018754323005
Třída artiklu	60N

Popis

Provedení:

Variabilní a flexibilní zkušební přístroj na měření úhlu otočení díky výměnným podložkám pro momentový úhlový klíč až 400 Nm. Displej, držák displeje a základna jsou otočné o 180°. Displej a fóliová klávesnice jsou chráněny proti stříkající vodě a plášť je vyroben z nárazuvzdorného plastu. Při přepravě je možné otočné rameno upevnit. Měření úhlu otočení až 720° se zadáním požadované hodnoty a vyhodnocením výsledků měření přímo na přístroji. USB rozhraní pro dokumentaci zkušebních hodnot. Kromě toho obousměrné rozhraní, které umožňuje parametrizaci nových zkušebních hodnot a použití vlastních systémů k řízení. V přístroji může být uloženo až 2 000 zkušebních hodnot s časovým razítkem. Volitelné software dokumentace je bezplatně k dispozici v odkazu ke stažení.

Režimy: Průběžné zobrazování (**Track**), zobrazování špičkových hodnot (**Peak-Hold**).

Výhoda:

Kompaktní a variabilní zkušební přístroj na měření úhlu otočení. Provoz přes síťový napáječ nebo na baterii.

Použití:

Kontrola **momentových úhlových klíčů** z hlediska dodržování specifikovaných tolerancí.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe USB, redukčních adaptérů na 1/4 palce a 3/8 palce, ve stabilním plastovém kufříku.

Technický popis

Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Délka L	452 mm
Délka L	752 mm
Hmotnost	7,8 kg
Výška h ₂	327 mm
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Výška h ₁	187 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Šířka b	263 mm
Rozsah měření	0 - 720 stupeň
Kalibrování	Cena na poptávku
Rozhraní	USB rozhraní
Řada	SmartCheck
Paměť naměřených hodnot	ano
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Přesnost měření úhel otočení	±0,05 stupeň
Druh produktu	Zkoušečka utahovacího momentu

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081551 LR3

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost 6LR61

081551 6LR61

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081552 LR3