

HOLEX**Sada na řezání závitů se sadami závitníků 3dílnými, Pro metrický závit: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**

Pevná plechová kazeta s rukojetí pro přenášení a se 2 excentrickými zámkami. Každý z nástrojů je bezpečně uložen ve vlastním držáku a je pohotově po ruce. Závitníky se při otevření víka automaticky vzpřímí. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

Obsah:

Po 1 sadě závitníků, 3dílná, č. 130250: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Po 1 závitovém očku č. 140330: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Po 1 spirálovém vrtáku č. 114030: vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

Po 1 nastavitelném vratidle č. 148410: vel. 1; 2

1 držák nástrojů s ráčnou č. 148700: vel. 85

Po 1 držáku závitového očka č. 149310: vel. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 závitová šablona č. 477000: vel. M/W

1 šroubovák č. 664300: vel. 3×60

Technický popis

Pro metrický závit	M3 – M12
Výška	55 mm

Délka	416 mm
Šířka	221 mm
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh produktu	závitová očka

Příslušenství

Závitová očka 6g M M8	140330 M8
Ruční závitníky sada M M5	130200 M5
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 8	114030 8
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 30X11 mm	149310 30X11
Závitová očka 6g M M4	140330 M4
Vratidlo, nastavitelné Typ 2	148410 2
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 20X7 mm	149310 20X7
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,3	114030 3,3
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 5	114030 5
Ruční závitníky sada M M6	130200 M6
Závitová očka 6g M M10	140330 M10
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 10,2	114030 10,2
Závitová očka 6g M M12	140330 M12
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,5	114030 8,5
Závitová očka 6g M M5	140330 M5
Ruční závitníky sada M M12	130150 M12

Závitová očka6g M M6	140330 M6
Závitová šablona Pro závit M/W	477000 M/W
Ruční závitníky sada M M8	130200 M8
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,5	114030 2,5
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka xvýška 38X14 mm	149310 38X14
Držák nástrojů s ráčnou Celková délka 85 mm	148700 85
Ruční závitníky sada M M10	130200 M10
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka xvýška 25X9 mm	149310 25X9
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka xvýška 20X5 mm	149310 20X5
Ruční závitníky sada M M3	130200 M3
Ruční závitníky sada M M12	130200 M12
Závitová očka6g M M3	140330 M3
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,2	114030 4,2
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 6	114030 6
Vratidlo, nastavitelné Typ 1	148410 1
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,8	114030 6,8
Prázdna plechová kazeta na sadu pro řezání závitů pro metrický závit M3-12	145610 M3-12