

Garant**Sada pro řezání jemných závitů v plechové kazetě, Pro jemný metrický závit: MF3-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	145807 MF3-20
GTIN	4062406301545
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Pevná plechová kazeta s rukojetí pro přenášení a se 2 zámky. Každý z nástrojů je bezpečně uložen ve vlastním držáku a díky přehlednému uspořádání je pohotově po ruce. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

Obsah:

Po 1 sadě ručních závitníků č. 130470: Vel. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

Po 1 závitovém očku č. 141050: Vel. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

Po 1 nastavitelném vratidle č. 148410: vel. 1; 3

Po 1 držáku závitového oka č. 149310: vel. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Technický popis

Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh produktu	Závitová očka

Příslušenství

Ruční závitníky sada MF 16X1,5	130470 16X1,5
Držák závitového oka Pro Ø závitového oka xvýška 30X11 mm	149310 30X11
Vratidlo, nastavitelné Typ 3	148410 3
Ruční závitníky sada MF 20X1,5	130470 20X1,5
Ruční závitníky sada MF 4X0,5	130470 4X0,5
Závitová okaHSS MF 14X1,5	141050 14X1,5
Držák závitového oka Pro Ø závitového oka xvýška 38X10 mm	149310 38X10
Závitová okaHSS MF 20X1,5	141050 20X1,5
Držák závitového oka Pro Ø závitového oka xvýška 20X7 mm	149310 20X7
Ruční závitníky sada MF 6X0,75	130470 6X0,75
Závitová okaHSS MF 10X1	141050 10X1
Ruční závitníky sada MF 12X1,5	130470 12X1,5
Závitová okaHSS MF 16X1,5	141050 16X1,5
Závitová okaHSS MF 4X0,5	141050 4X0,5
Držák závitového oka Pro Ø závitového oka xvýška 25X9 mm	149310 25X9
Ruční závitníky sada MF 8X1	130470 8X1
Závitová okaHSS MF 8X1	141050 8X1
Vratidlo, nastavitelné Typ 1	148410 1
Ruční závitníky sada MF 3X0,35	130470 3X0,35
Prázdná plechová kazeta na sadu pro řezání jemných závitů Pro jemný metrický závit MF3-20	145815 MF3-20
Ruční závitníky sada MF 14X1,5	130470 14X1,5
Držák závitového oka Pro Ø závitového oka xvýška 45X14 mm	149310 45X14
Závitová okaHSS MF 12X1,5	141050 12X1,5

Závitová očkaHSS MF 6X0,75	141050 6X0,75
Ruční závitníky sada MF 5X0,5	130470 5X0,5
Závitová očkaHSS MF 5X0,5	141050 5X0,5
Ruční závitníky sada MF 18X1,5	130470 18X1,5
Ruční závitníky sada MF 10X1	130470 10X1
Závitová očkaHSS MF 18X1,5	141050 18X1,5
Závitová šablona Pro závit M/W	477000 M/W