


## PRYOR

Sada vyměnitelných vyrážeců číslic a písmen normální písmo 0 – 9 a A – Z,

Výška písma: 2,5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Třída artiklu	08W

### Popis

#### Provedení:

Vysoce precizní razicí nástroj pro rychlé a racionální označování **několika písmeny a čísly současně.**

#### Použití:

K označování materiálů (např. typové štítky, nástroje, součástky strojů atd.), s **pevností do 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

#### Rozsah dodávky:

100 typů razníků<br>12 distančních kusů (výška písma 5 mm: 6 kusů)<br>1 pinzeta<br>1 6hranný klíč<br>1 držák<br>Plastová krabice

#### Náhradní díl:

Jednotlivé znaky lze objednat pod č. 085481 s udáním velikosti požadované výšky písma/znaku (např. č. 085481 vel. 3/E).

### Technický popis

Počet použitelných razidel	12
Šířka razidla	2,5 mm

Výška razidla	6,4 mm
Délka držáku razníku	29 mm
Délka razidla	19,05 mm
Výška písma	2,5 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

## Příslušenství

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/. mm	085481 2,5/.
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/R mm	085481 2,5/R
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/V mm	085481 2,5/V
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/K mm	085481 2,5/K
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/O mm	085481 2,5/O
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/W mm	085481 2,5/W
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
Držák znaků ocelový, jednotlivý k sadě č. 085480 Vhodné pro výšku skříně 2-3 mm	085482 2-3
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/0 mm	085481 2,5/0
	085481 2,5/+

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/+ mm

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/X mm

085481 2,5/X

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/E mm

085481 2,5/E

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/N mm

085481 2,5/N

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/F mm

085481 2,5/F

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/I mm

085481 2,5/I

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/S mm

085481 2,5/S

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5LEER mm

085481 2,5LEER

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/8 mm

085481 2,5/8

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/7 mm

085481 2,5/7

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/L mm

085481 2,5/L

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/M mm

085481 2,5/M

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/P mm

085481 2,5/P

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/, mm

085481 2,5/,

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/5 mm

085481 2,5/5

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/D mm

085481 2,5/D

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/1 mm

085481 2,5/1

085481 2,5/C

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/C mm

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/B mm

085481 2,5/B

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/- mm

085481 2,5/-

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/H mm

085481 2,5/H

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/U mm

085481 2,5/U

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/T mm

085481 2,5/T

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/G mm

085481 2,5/G

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/A mm

085481 2,5/A

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/& mm

085481 2,5/&

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Typy oceli zaměnitelná sada čísel 0 – 9 Výška písma 2,5 mm

085483 2,5

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 2,5/J mm

085481 2,5/J