

Garant

Šněrovací obuv antracitová/černá Bezpečnostní šněrovací obuv comfort ESD, S3 W2, Velikost obuvi EU: 38

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	092075 38
GTIN	4062406400637
Třída artiklu	01S

Popis**Provedení:**

Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně a speciálně napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a tím ideální řešení pro různé šířky nohou. Důsledné prosazování ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.

- **Svrchní materiál z lehkého avšak odolného mikrovlákna.**
- **Prodyšná funkční výstelka.**
- **Praktická smyčka GARANT comfort Heel pro snadné a rychlé obutí bot.**
- **Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti.**
- **Podešev GARANT comfort TPU.**
- **Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).**

Obuv s bezešvou konstrukcí boty. Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu. Ochrana před proniknutím vody.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Upozornění:

Úzké provedení W1 pod č. 092074.

- **Komfortní vložka GARANT do bot s tlumením závislým na hmotnosti najdete v příslušenství ochrana nohou pod: 092864 (měkká), 092865 (střední), 092866 (tvrdá).**
- **Standardně jsou boty dodávány ve vel. 36-39 s měkkým tlumením, vel. 40-45 se středním tlumením a vel. 46-48 s tvrdým tlumením.**
- **V příslušenství ochrana nohou rovněž najdete vhodné tkaničky GARANT pro šněrovací holínky, a to pod: 092855 120, a rychlouzávěr pro sandály; 092856 55 (vel. 36-41) a 092856 65 (vel. 42-48).**

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: hliník

Bezpečnost proti proslápnutí: Textil

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Vlastnost: Tlumení Vario®

Technický popis

Vlastnost	Tlumení Vario®
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Materiál ochranné špičky prstů	hliník
Velikost bot EU	38
Pohlaví	pánské
Třída ochrany	S3
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní holínky