

**Garant****Šněrovací obuv antracitová/černá Bezpečnostní šněrovací obuv comfort ESD, S3 W2, Velikost obuvi EU: 48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	092075 48
GTIN	4062406400736
Třída artiklu	01S

**Popis****Provedení:**

Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně a speciálně napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a tím ideální řešení pro různé šířky nohou. Důsledné prosazování ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.

- **Svrchní materiál z lehkého avšak odolného mikrovlákna.**
- **Prodyšná funkční výstelka.**
- **Praktická smyčka GARANT comfort Heel pro snadné a rychlé obutí bot.**
- **Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti.**
- **Podešev GARANT comfort TPU.**
- **Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).**

Obuv s bezešvou konstrukcí boty. Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu. Ochrana před proniknutím vody.

**Norma:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

**Upozornění:**

Úzké provedení W1 pod č. 092074.

- **Komfortní vložka GARANT do bot s tlumením závislým na hmotnosti najdete v příslušenství ochrana nohou pod: 092864 (měkká), 092865 (střední), 092866 (tvrdá).**
- **Standardně jsou boty dodávány ve vel. 36-39 s měkkým tlumením, vel. 40-45 se středním tlumením a vel. 46-48 s tvrdým tlumením.**
- **V příslušenství ochrana nohou rovněž najdete vhodné tkaničky GARANT pro šněrovací holínky, a to pod: 092855 120, a rychlouzávěr pro sandály; 092856 55 (vel. 36-41) a 092856 65 (vel. 42-48).**

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: hliník

Bezpečnost proti proslápnutí: Textil

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Vlastnost: Tlumení Vario®

## Technický popis

Materiál ochranné špičky prstů	hliník
Vlastnost	Tlumení Vario®
Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Třída ochrany	S3
Velikost bot EU	48
Pohlaví	pánské
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní holínky