



## Akumulátorová mečová pila, Typ: M18FSZ



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	078220 M18FSZ
GTIN	4058546344702
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

**Akumulátorová Milwaukee mečová pila** pro práci na těžko přístupných místech.

- **Elektronika pro plynulou regulaci počtu zdvihů a ochranu proti přetížení.**
- **Beznástrojový systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC.**

Akumulátorová mečová pila.

- **Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE™ pro větší efektivitu.**
- **Patentovaný kryt spojky zabraňuje vychýlení stroje při zablokování pilového listu.**
- **Říditelný měkký rozjezd pro maximální kontrolu a rychlost.**
- **Beznástrojový systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC.**
- **Výklopná a polohovatelná botka pily, umožňuje optimalizaci rezné polohy.**

#### Rozsah dodávky:

Varianta v HD Boxu **bez akumulátoru a nabíječky.**

#### Upozornění:

Pilové listy pro mečové pily najdete od čísla 588600.

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Technický popis

Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Počet zdvihů	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Napětí akumulátorů	18 V
Délka zdvihu	32 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Hmotnost	8 kg
Označení výrobce	M18 FSZ
Počet obsažených akumulátorů	0
Zvláštní znaky	FIXTEC, LED
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální vibrace dle EN	9,9 m/s <sup>2</sup>
Druh produktu	Pila

## Příslušenství

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB12	073811 MHB12
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18	073827 MB18
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ akumulátoru M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB3	073808 MHB3
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB55	073809 MHB55
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB8	073810 MHB8
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12

Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5

073839 M18NRG5