



## Úhlová bruska GWX bez akumulátoru, Typ: 18V15C



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077011 18V15C
GTIN	4059952512037
Třída artiklu	03C

### Popis

#### Provedení:

- **Jednoduše a rychle:** Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného náradí.
- **Již není potřeba žádný další klíč.**
- **Obsáhlé:** Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.
- **Maximální pohodlí** díky rychlé výměně příslušenství zcela bez použití náradí.
- **Spolehlivé:** Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně. Maximální ochrana uživatele díky akustickému signálu při správné montáži.
- **Čistá práce bez nevíтанých škrábanců!** Méně viditelné a menší stopy broušení u úhlových brusek X-Lock.

#### Akumulátorová úhlová bruska s technologií BITURBO Brushless s X-Lock.

- **Se stejným výkonem jako přístroj s kabelem o 1 000 až 1 800 wattech.**
- **Dosahuje rychlejšího oddělování a většího odběru kovu než s dosavadními akumulátorovými bruskami.**
- **Zvýšená bezpečnost** díky inteligentnímu brzdnému systému, KickBack a Drop Control.

#### Rozsah dodávky:

Včetně přídatné rukojeti Vibration-Control, ochranného krytu, L-BOXX 136.

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory ProCORE 18 V a základní sady najdete pod č. 073857 vel. C18 a č. 073865 vel. C18

### Technický popis

Maximální Ø kotouče	125 mm
---------------------	--------

Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Hmotnost	2,3 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Zastavení zpětného rázu	ano
Označení výrobce	GWX 18V-15 C
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Zvláštní znaky	BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Rozsah otáček	9800 min <sup>-1</sup>
Upínač nástroje	system X-LOCK
Řada	system X-LOCK
Druh produktu	Úhlové brusky

## Příslušenství

Základní sada akumulátorů ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073865 C18
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumulátor Li-Ion ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073857 C18
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV