

Garant**Sandály antracitová/černá Bezpečnostní sandály comfort ESD, S1P W1,
Velikost obuvi EU: 38****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	092054 38
GTIN	4062406400248
Třída artiklu	01S

Popis**Provedení:**

Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně a speciálně napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a tím ideální řešení pro různé šířky nohou. Důsledné prosazování ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.

- **Svrchní materiál z lehkého avšak odolného mikrovlákna.**
- **Prodyšná funkční výstelka.**
- **Praktická smyčka GARANT comfort Heel pro snadné a rychlé obutí bot.**
- **Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti.**
- **Podešev GARANT comfort TPU.**
- **Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).**

Sandály s velkoplošnou větrací strukturou a textilní ochranou proti propíchnutí.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Upozornění:

- **Komfortní vložka GARANT s tlumením závislým na hmotnosti: 092864 (měkká), 092865 (střední), 092866 (tvrdá).**
- **Standardně jsou boty dodávány ve vel. 36-39 s měkkým tlumením, vel. 40-45 se středním tlumením a vel. 46-48 s tvrdým tlumením.**

- **Vhodné tkaničky GARANT pro šněrovací boty: 092855 120, rychlé zapínání pro sandále: 092856 55 (vel. 36-41) a 092856 65 (vel. 42-48).**

Široké provedení W2 pod č. 092055.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S1P

Materiál ochranné špičky prstů: Hliník.

Bezpečnost proti proslápnutí: Textil

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Vlastnost: Tlumení Vario®

Technický popis

Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Materiál ochranné špičky prstů	Hliník.
Třída ochrany	S1P
Pohlaví	pánské
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Velikost bot EU	38
Vlastnost	Tlumení Vario®
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní sandály