

**Ochranná přilba EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Barva: WHITE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	097861 WHITE
GTIN	5038428409827
Třída artiklu	09W

**Popis****Provedení:**

Ochranná helma nabízí kombinaci technologie helmy EVO® Vista® s krycími brýlemi a inovativního systému podbradního pásku Dualswitch™. Uvolňovací síla podbradního pásku je navržena v souladu s normami EN397 i EN12492. Díky několika vrstvám nabízejí integrované krycí brýle ochranu před UV zářením, jsou odolné proti poškrábání a zamlžování. Díky nastavitelným výkyvným ramenům lze krycí brýle snadno zasunout do helmy a opět vysunout. Díky vnitřní kompaktní skořepině z EPP (expandovaný polypropylen) zaručuje ochranná helma ochranu proti bočnímu nárazu v souladu s normou EN12492 a také optimální ventilaci helmy. Současně lze helmu díky schválení EN50365 použít také pro elektrické práce.

- **6bodový pás.**
- **30mm upínač Euro-Slot.**
- **Potítko z bavlny potažené PU.**
- **Se šroubovacím uzávěrem.**
- **Reflexní prvky pro zvýšenou viditelnost.**

**Použití:**

Průmysl, stavebnictví, montáže, povrchové stavby a důlní těžba, elektrické práce.

**Norma:**

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C

Materiál skořepiny helmy: ABS  
Povlak skel: odolný vůči poškrábání  
Povlak skel: Odolné vůči poškrábání  
Materiál kotouče: Polykarbonát  
Regulace šířky: Šroubovací uzávěr  
Označení zorníku: 2C-1,2 JSP 1 FTKN  
Velikost: 53 - 64 cm  
Hmotnost: 580 g

## Technický popis

Velikost	53 - 64 cm
Povlak skel	odolný vůči poškrábání
Povlak skel	Odolné vůči poškrábání
Hmotnost	580 g
Regulace šířky	Šroubovací uzávěr
Barva	bílá
Materiál kotouče	Polykarbonát
Označení zorníku	2C-1,2 JSP 1 FTKN
Vlastnost helmy	Ochrana před tekutými kovovými rozstříky
Vlastnost helmy	Ochrana před boční deformací
Vlastnost helmy	Elektrická izolace
Vlastnost helmy	Ochranná vlastnost do -30 °C
Materiál skořepiny helmy	ABS
Norma	DIN EN 12492
Norma	DIN EN 50365
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

## Příslušenství

Podbradní pásek Typ 2P	097843 2P
Potítko EVO® Typ C	097832 C
Ochrana krku EVO® Barva GREY	097834 GREY