

Garant GRIDLINE

Vertikální skříň, šířka 20G, 2 samonosné výsuvy 6G, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 943104 2000 |
| GTIN | 4062406586034 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Vertikální skříňe v 20×28G jsou osazené **samonosnými výsuvy**, které jsou vybaveny **jednotlivým otevíráním výsuvů**, aby bylo možné otevřít vždy jen jeden výsuv. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky.

Rámy výsuvů mají děrování □ 9×9 mm s rastrem 37 mm pro uchycení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříňe jsou připravené pro připevnění na podlahu nebo stěnu a **musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení**.

Zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Všechny výsuvy se zamykají společně.

Zvláštní příslušenství:

Vertikální výsuvy mohou být osazeny:

Police č. 943160, děrovaná stěna č. 943166, šikmá police č. 943162 a č. 943163, lišta Multifix č. 943170.

Lakování:

Korpus a korpus výsuvu světle šedá RAL 7035, čelo vertikálních výsuvů antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus výsuvu nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

| | |
|---------|--------|
| Hloubka | 700 mm |
|---------|--------|

| | |
|--|---|
| Hmotnost | 112 kg |
| Užitná šířka vertikálního výsuvu | 150 mm |
| Počet výsuvů | 2 |
| Šířka v G | 20 |
| Šířka | 500 mm |
| ComfortClose | ne |
| Hloubka v G | 28 |
| Výška | 2000 mm |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Provedení vertikálních výsuvů | samonosný |
| Nosnost vertikálního výsuvu | 175 kg |
| Užitná hloubka vertikálního výsuvu | 600 mm |
| Užitná výška vertikálního výsuvu | 1691 mm |
| Konstrukce skříně | Základní skříň |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm |
| Výškové nastavení v rastru | 37 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Vertikální skříň |