

**TMSERROR, Typ: GBH18V45C****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Třída artiklu	03B

**Popis****Provedení:**

**Akumulátorové vrtací kladivo 18 V s upínačem nástrojů SDS-plus a bezkartáčovým motorem.**

- **Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.**
- **Běh doprava i doleva.**
- **Mimořádně robustní: Electronic Motor Protection vypne motor v případě přetížení; plně funkční i po zkoušce pádem na beton ze 2 m.**
- **Nižší hmotnost než u srovnatelných produktů s připojením přes kabel díky maximálně optimalizovanému hnacímu mechanismu – také s ProCORE18V 12.0Ah.**
- **Pohodlná práce díky tlačítku Lock-on pro plynulou práci sekáčkem.**
- **Maximální výkon díky technologii BITURBO.**
- **Přesné pracovní výsledky díky nastavení rychlosti pro variabilní otáčky.**
- **Lepší výhled díky LED pracovnímu světlu.**
- **Kick Back Control ke snížení nebezpečí z důvodu náhlých reakcí nástroje.**
- **Vybaveno s Soft-Start, ASC a EPC pro maximální ochranu uživatele.**
- **Flexibilní práce díky individuálnímu nastavení v závislosti na použití pomocí aplikace Bosch My Tools.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně dodatečné rukojeti, modulu Connectivity, hadříku na stroj a kufru pro řemeslníky.

**Upozornění:**

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

**Technický popis**

Maximální Ø vrtání do betonu	45 mm
Hmotnost	8 kg
Rázová energie	12,5 J
Napětí akumulátorů	18 V
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS Max
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální počet rázů	2760 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	GBH 18V-45 C
Obal	Převážný kufřík
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů	2
Stopka	SDS Max
Druh produktu	Vrtací kladivo

## Příslušenství

Základní sada akumulátorů ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073865 C18
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumulátor Li-Ion ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073857 C18
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C