



Úhlová bruska GWX bez akumulátoru, Typ: 18V15SC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

- **Jednoduše a rychle:** Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného nářadí.
- **Již není potřeba žádný další klíč.**
- **Obsáhlé:** Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.
- **Maximální pohodlí** díky rychlé výměně příslušenství zcela bez použití nářadí.
- **Spolehlivé:** Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně. Maximální ochrana uživatele díky akustickému signálu při správné montáži.
- **Čistá práce bez nevídaných škrábanců!** Méně viditelné a menší stopy broušení u úhlových brusek X-Lock.

Akumulátorová úhlová bruska s technologií BITURBO Brushless s X-Lock.

- **Se stejným výkonem jako přístroj s kabelem o 1 000 až 1 800 wattch.**
- **Dosahuje rychlejšího oddělování a většího odběru kovu než s dosavadními akumulátorovými bruskami.**
- **Zvýšená bezpečnost** díky inteligentnímu brzdnému systému, KickBack a Drop Control.
- **Výběr jednotlivých rychlostních stupňů je vybaven obslužnou plochou a Bluetooth Connectivity.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátorů a bez nabíječky. Včetně přídatné rukojeti Vibration-Control, ochranného krytu, L-BOXX 136.

Upozornění:

Vhodné akumulátory ProCORE 18 V a základní sady najdete pod č. 073857 vel. C18 a č. 073865 vel. C18

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Počet obsažených akumulátorů	0
Upínač nástroje	systém X-LOCK
Maximální Ø kotouče	125 mm
Hmotnost	2 kg
Zastavení zpětného rázu	ano
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Typ akumulátoru	Li-Ion
Označení výrobce	GWX 18V-15 SC
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Rozsah otáček	3400 - 9800 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Zvláštní znaky	BITURO; Kickback Control; Drop Control
Řada	systém X-LOCK
Druh produktu	Úhlové brusky

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Základní sada akumulátorůProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073865 C18
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073857 C18

