

**Mitutoyo****Drsnoměr SJ210, Typ: SJ210**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	499205 SJ210
GTIN	4946368848273
Třída artiklu	44D

## Popis

### Provedení:

Mobilní systémy sanic, nezávislé na síti, pro určování drsnosti povrchu. Měřicí síla 0,75 mN dle DIN / ISO. Separátní posuv pro měření v nejmenším prostoru a pro upevňování stativů. Fázový filtr Gauß dle DIN EN ISO 16610-21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562). Automatická ochrana dotyku při transportu. Autokalibrační funkce a integrovaná paměť podmínek měření.

- **2,4 palce TFT barevný displej, elektronicky otočný. Posuv integrovaný nebo použitelný separátně. Ukládání naměřených hodnot a podmínek měření na paměťové kartě Micro SD.**

- **Všechny obvyklé parametry dle DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a volitelné podmínky.**

### Rozsah dodávky:

Včetně posuvu s dotykovým hrotem, síťového adaptéru, kalibračního etalonu a brašny.

### Zvláštní příslušenství:

Snímač a dotyková hlava pro malé otvory (od 2,5 mm) č. 499210, sanice pro ploché a válcové obrobky č. 499220 vel. Z-KUFE, opěrné nohy (2 kusy) č. 499220 vel. FUSS, adaptér pro upínání na výškoměry č. 499220 vel. H-ADAPT, granitový měřicí stojan č.499415, datový kabel č. 498430, tiskárna č. 498701.

### Upozornění:

Bezplatný analytický software a další adaptéry a dotykové hlavy na poptávku.

## Technický popis

Standardy drsnosti	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Měřicí trasa podélného snímání	16 mm
Cut-Off ( $\lambda c$ )	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Rychlost dotyku	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Grafické znázornění	měřicí profil, BAC křivka, ADC křivka
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Maximální rozsah měření	360 $\mu$ m
Integrovaná tiskárna	ne
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Kalibrování	Q1
Kalibrování	Q2
Druh produktu	Přístroj pro měření drsnosti

## Služby

Kalibrování Etalon drsnosti Typ R	029220 R
Kalibrování Drsnoměr Typ R	029200 R

## Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	498430 USB2
Granitový měřicí stojan s T drážkou	499415
Zvláštní příslušenství Typ FUSS	499220 FUSS
Zvláštní příslušenství Typ Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Snímač / dotyková hlava Typ 6/90	499210 6/90
Zvláštní příslušenství Typ H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Připojovací kabel Typ D2	498430 D2
Snímač / dotyková hlava Typ 6/60	499210 6/60
Snímač / dotyková hlava Typ 2,5	499210 2,5

Připojovací kabel Typ D1

498430 D1