


Garant UNILINE

FIRST AID Wall osazený, pojízdný, Typ: AT**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	978010 AT
GTIN	4062406755461
Třída artiklu	90N

Popis**Provedení:**

Kompletní mobilní sada pro montáž sad první pomoci. Velmi stabilní oboustranná stěna z ocelového plechu s děrovanou stěnou $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny, háků a držáků Easyfix. Stabilní spodní deska v antracitu umožňuje snadnou instalaci a přesun. Se 4 říditelnými kolečky, $\varnothing 125$ mm, 2 s brzdou. Včetně sady první pomoci č. 978051 vel. AT

Rozsah dodávky:

UNI Wall pojízdný č. 955451 vel. M; identifikační štítek pro UNI Wall č. 955453 vel. GREEN; UNI Line piktogram č. 955474 vel. FIRSTAID.

Lakování:

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

Technický popis

Šířka	600 mm
Hloubka	750 mm
Nosnost	75 kg

Ø koleček	125 mm
Užitná šířka	600 mm
Řada	Wall
Výška	2067 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Hmotnost	69 kg
Druh produktu	Stanice první pomoci

Příslušenství

UNI Wallpojízdny Typ M	955451 M
Kufr první pomoci DOMINO pro provoz Země AT	098492 AT
Držák Easyfix 90° Užitná hloubka 100 mm	955565 100
Držák dávkovacího boxu Easyfix Typ 1	955580 1
Držák na popruhy Easyfix Typ 2	955765 2
Kufřík první pomoci Multi Typ 1	098497 1
UNI Wallstacionární Typ M	955450 M
Náhradní sada Typ 3	098495 3
Piktogram UNI Line Typ FIRSTAID	955474 FIRSTAID
Označovací nástavec pro UNI Wall M Typ GREEN	955453 GREEN
Průhledné pořadače Typ 1	956815 1
Sada kol pro UNI Line 4dílná Typ 1	955459 1
Upevňovací deska s plastovou hmoždinkou Typ 1	955827 1
Držák Easyfix 90° Užitná hloubka 150 mm	955565 150
Stanoviště první pomoci pro ošetření očí Combibox	098579
Sada plastových hmoždinek a šroubů Typ 4	955824 4
Plastový box Easyfix Šířka 296 mm	955790 296