

HOLEX**Sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114031 jako sada k doplnění, bez povlaku, Typ: 1-6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	115056 1-6
GTIN	4062406742331
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Upozornění:

Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou Ø 12,7 mm.

Vnitřní chlazení: ne

Stopka: válcová stopka

Počet břitů Z: 2

Rozsah vrtání: 1 - 6 mm

Počet vrtáků: 51

Vrtáky odstupňované po: 0,1 mm

Technický popis

Počet vrtáků	51
--------------	----

Stopka	válcová stopka
Počet břitů Z	2
Vrtáky odstupňované po	0,1 mm
Rozsah vrtání	1 - 6 mm
Řada	CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 338
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	118 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	60 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	35 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	18 m/min	P
GG(G)	omezené použití	30 m/min	K
CuZn	vhodný	40 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,8	114030 4,8
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,9	114030 4,9
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 1,5	114030 1,5
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,1	114030 4,1
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6	114030 6
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,7	114030 2,7
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,9	114030 2,9
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3	114030 3
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,6	114030 4,6
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,1	114030 2,1
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,2	114030 3,2
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5,7	114030 5,7
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5,4	114030 5,4
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 1,3	114030 1,3
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,7	114030 3,7
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,8	114030 3,8

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 1,1	114030 1,1
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 1,9	114030 1,9
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,5	114030 4,5
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,6	114030 3,6
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,4	114030 2,4
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,2	114030 4,2
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,5	114030 3,5
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5,6	114030 5,6
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 1	114030 1
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5,5	114030 5,5
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,3	114030 2,3
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,8	114030 2,8
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,6	114030 2,6
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,4	114030 3,4
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4	114030 4
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,9	114030 3,9
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5,1	114030 5,1
	114030 3,1

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,1

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,3

114030 3,3

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,3

114030 4,3

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5,8

114030 5,8

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,7

114030 4,7

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5,3

114030 5,3

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5,9

114030 5,9

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2

114030 2

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5

114030 5

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,2

114030 2,2

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 1,7

114030 1,7

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 1,2

114030 1,2

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 1,8

114030 1,8

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,4

114030 4,4

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5,2

114030 5,2

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 1,4

114030 1,4

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,5

114030 2,5

114030 1,6

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp.
palce) 1,6
