

**Sada nářadí na elektroniku, 15dílná v brašně na nářadí, Počet přepážek: 15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	686010 15
GTIN	4062406773533
Třída artiklu	66H

Popis**Provedení:**

Vysoce odolné textilní brašny jsou vybaveny praktickou sadou nářadí, ideální pro vaši každodenní práci.

Rozsah dodávky:

Plochý šroubovák, izolovaný dle VDE: po 1 ks č. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4

Zkoušečka napětí: 1 ks č. 665050 vel. 3

Šroubovák pro šrouby Phillips, izolace VDE: po 1 ks č. 668631 vel. 0, 1, 2

Kombinované kleště, izolovaný dle VDE: 1 ks č. 701852 vel. 180

Instalační kleště, izolovaný dle VDE: 1 ks č. 705746 vel. 250

Stranové štípací kleště, izolované dle VDE: 1 ks č. 725351 vel. 160

Odizolovací kleště, izolovaný dle VDE: 1 ks č. 728761 vel. 160

Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750125 vel. 300

Univerzální nůž: 1 ks č. 845039 vel. 160

LED kapesní svítilna: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK

Textilní desky na nářadí se zapínáním na přezku: 1 ks č. 692257 vel. 1

Upozornění:

Nářadí se dodává volně ložené.

Technický popis

Unášecí profil

Šroubovák pro šrouby Pozidriv

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Sada náradí

Příslušenství

Univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku 18 mm Celková délka 160 mm	845039 160
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 3 mm	663301 3
Stranové štípací kleště izolované dle VDE Celková délka 160 mm	725351 160
Zámečnické kladivo Hmotnost bez násady 300 g	750125 300
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663301 2,5
Textilní desky na náradí se zapínáním na přezku Typ 1	692257 1
LED kapesní svítlna s bateriemi Barva BLACK	081437 BLACK
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663301 3,5
Vanadiové kombinované kleště izolované dle VDE Celková délka 180 mm	701852 180
Odizolovací kleště izolované dle VDE Celková délka 160 mm	728761 160
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668631 1
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668631 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný Velikost křížové drážky 0	668631 0
Siko kleště opláštění rukojetí dle VDE Celková délka 250 mm	705746 250
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663301 4