

HOLEX**Strojní závitník Clever Tap HOLEX pro průchozí otvory + spirálový vrták na otvory pod závit, Pro metrický závit: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:**

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat. Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a vrtáků na otvory pod závit vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

Vždy 1 strojní závitník M3 – M12 č. 131265 a jádrový vrták č. 114031.

Technický popis

Pro metrický závit	M3 – M12
Řada	CleverTap
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371

Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Příslušenství

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 10,2	114031 10,2
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,5	114031 2,5
Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M10	131265 M10
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,2	114031 4,2
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,8	114031 6,8
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,5	114031 8,5
Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M8	131265 M8
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,3	114031 3,3
Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M5	131265 M5
Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M4	131265 M4
Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M6	131265 M6
Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Prázdná kazeta Typ 4	146961 4
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm resp. palce) 5	114031 5
Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M3	131265 M3