

Garant**Sada šroubováků pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Počet šroubováků: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	625336 9
GTIN	4067263013006
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a splastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

Výhoda:

Díky **otvoru v profilu Torx®** vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Obsah:

Po 1 šroubováků č. 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Technický popis

Otvor v profilu Torx®	ano
Ochrana proti odvalení	ne
Počet šroubováků	9
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Materiál	Chromvanadiová ocel

Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch	niklováno a chromováno
Hrot	Černá
Otočná koncovka	ne
S kulovou hlavou	ne
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX6	625332 TX6
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX7	625332 TX7
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX8	625332 TX8
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX9	625332 TX9
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX10	625332 TX10
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX15	625332 TX15
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX20	625332 TX20
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX25	625332 TX25
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX30	625332 TX30