



## Video endoskop VTec Q se sondou, Ø 3,9 mm, Délka sondy: 1500mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	492813 1500
GTIN	2050002080515
Třída artiklu	49C

### Popis

#### Provedení:

Systém VTecQ je lehký, kompaktní a flexibilně využitelný video endoskop, který svým nejrůznějším volitelným příslušenstvím a možnostem úprav splní požadavky vaší každodenní činnosti v oblasti kontrol.

Hmotností nižší než 1 kg (závisí na sondě) je systém VTecQ mimořádně lehký a praktický. Kombinuje nejmodernější technologii s intuitivní a snadnou manipulací. Nejnovější technologie zpracování obrazu s vysokým rozlišením umožňuje vynikající zobrazení na displeji OLED 5,5 palce – vše je přesně viditelné dokonce i za jasného slunečního světla. Flexibilní sonda nabízí manipulaci v rozsahu 360° a tedy široký rozsah nastavení a úhlů pohledu.

Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry (od 2,2 mm) a pracovními délkami zvyšují flexibilitu. Kamery jsou vyměnitelné a nabízejí různé možnosti, takže se snadno přizpůsobí kontrolnímu úkolu. S personalizovanými komentáři, které můžete ukládat, je skutečná situace kontroly v praxi více specifická a obsahuje více informací pro kontrolora.

#### Výhoda:

- **Skvělý 5,5palcový dotykový Full HD displej (16:9, 1920 x 1080px) pro ostré snímky pro vypovídající analýzu poškození.**
- **Snímač CMOS s vysokým rozlišením pro snímky v HD kvalitě.**
- **Skříň odolná proti otřesům z plastu odolného proti chemikáliím a opotřebení**
- **Joystick s intuitivní kontrolou pohybu a přesným ovládním.**
- **Robustní sonda s 4cestným vychýlením (360°) z wolframového opletení a robustní hlavou sondy z ušlechtilé oceli.**
- **Vysoká kvalita obrazu s vychýlením 360°.**

- **Dlouhé kontroly bez přerušení pomocí běžně dostupných akumulátorů. Provoz je možný i se síťovým napáječem.**
- **Rychlý přenos dat pomocí Micro USB 2.0 konektoru, mini HDMI přípojky a slotu pro paměťové SD karty.**
- **Světelný zdroj LED HighPower a vysoce výkonné světlovody ze skleněných vláken zajišťují vynikající osvětlení.**
- **Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry a pracovními délkami.**

**Rozsah dodávky:**

Přepravní kufřík, nabíječka baterií, 2x Li-Ion akumulátor, síťový napáječ, paměťová SD karta, USB kabel, micro USB kabel, mini HDMI kabel.

---

**Technický popis**

Úhel otevření obrazu	110 stupeň
Rozsah zaostření	8 - 150 mm
Zorný úhel	0 stupeň
Atribut názvu produktu	Ø 3,9 mm
Druh produktu	Endoskop