



Bicycle Set 3 41-dílná, Počet kusů nářadí: 41



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 680701 41 |
| GTIN | 4013288211248 |
| Třída artiklu | 63H |

Popis

Provedení:

Sada nářadí na kolo s ráčnou, bity, hlavicemi a držákem na bity na nejmenším prostoru. Ideální jako univerzální společník pro nejrůznější šroubovací aplikace. Vysoce kvalitní držák na bity s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které se zabrání puchýřům a mozolům. Tvrdé zóny úchopu pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny úchopu pro přenos vysokého točivého momentu. Ráčna na bity pro rychlou práci, když šroubování není možné strojově nebo konvenčním ručním nástrojem kvůli prostorovým omezením. Rychlé přepínání z levého chodu na pravý chod a naopak pomocí přepínací páky. Rychlé otáčení (palcem) přes vroubkování na hlavě ráčny. Velice snadná obsluha jednou rukou. Ergonomická hlava/páka ráčny: Geometrie Kraftform s dokonale tvarovanými styčnými plochami pro prsty. Díky přímému upínání bitů v hlavě ráčny nejmenší konstrukce nástroje pro nízké pracovní výšky. Malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Robustní zápusťkově kovaná konstrukce z plné oceli. Krouticí momenty větší než 65 Nm. Držák bitů Rapidaptor s rychloupínacím pouzdem: Lze použít jako prodloužení, pro bleskové výměny bitů bez nutnosti pomocného nástroje, a to i pro nejmenší velikosti bitů jednou rukou.

Houževnaté bity pro univerzální použití. Ruční a strojní hlavice pro téměř všechny aplikace. S Take it easy

Vyhledávač nástrojů pomocí barevného kódování podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebného nástroje.

Dobře uchopitelné pro snadné uchopení i mastnými rukama. S drážkou pro zachycení kuličky. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Vyp.

Matně chromované chrom-vanadium. Plastové montážní páky na pneumatiky vyztužené skleněnými vlákny umožňují bezpečné vypáčení pneumatik z ráfku bez poškození ráfku.

Popis:

- **Kompaktní 41dílná sada šroubovacích nástrojů pro jízdní kola i pro mobilní použití.**
- **Praktická sada pro samostatné provádění montáží a oprav.**
- **Nástroje pro nejběžnější šroubové profily na silničních kolech, horských kolech a elektrokolech.**
- **S vyhledávačem nástrojů Take it easy: Barevné kódování podle velikosti.**
- **Robustní kompaktní textilní pouzdro s nízkou hmotností, šetrné k povrchu.**
- **Obsahuje dvě montážní páky na pneumatiky s dalšími funkcemi.**

Výhoda:

- **Bicycle Set 3 je praktická sada pro samostatné provádění montáží a oprav na silničních kolech, horských kolech a elektrokolech. Zvláště užitečný: Případně obsažený prázdný BitCheck, který lze na cestách osadit nástroji. Nižší hmotnost při jízdě na kole.**
- **K dosažení vysokých pracovních rychlostí lze použít ráčnu Zyklop Mini Bit. K tomu přispívá vroubkované kolečko, které umožňuje výrazně urychlit proces šroubování, protože ráčna na bity se musí obsluhovat přes rukojeť pouze při konečném utažení šroubu.**
- **Snadné přepínání doleva / doprava pomocí páky na hlavě ráčny.**
- **TZ bity jsou houževnaté bity s torzní zónou. Torzní bity se používají k tlumení špiček utahovacích momentů v torzních zónách. To zabraňuje předčasnému opotřebení a prodlužuje životnost bitu.**
- **Hlavice Zyklop jsou vhodné pro ruční a strojní ovládání (non impact). Jsou opatřeny drážkou pro zachycení kuličky a rýhováním na zadním konci pro vysokou přilnavost při ručním ovládání. Jsou vyrobené z chrom-vanadu, matně chromované. Vyhledávač nástrojů Take it easy: S barevným kódováním podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení potřebné hlavice.**
- **Plastové montážní páky na pneumatiky vyztužené skleněnými vlákny umožňují bezpečné vypáčení pneumatik z ráfku bez poškození ráfku. Pomocí jedné montážní páky na pneumatiky zvednete z ráfku, zahákněte do paprsku a pomocí druhé montážní páky na pneumatiky stáhněte pneumatiku. Oba stahováky pneumatik lze vzájemně zacvaknout, a proto se jednotlivě neztratí.**
- **Šestihřanné upínání 1/4 palce v montážní páce na pneumatiky 9502 umožňuje uchycení bitu 1/4 palce. Tímto způsobem lze snadno vytvořit šroubové spoje.**

Rozsah dodávky:

1× ráčna na bity 1/4 palce upínání bitů, 87 mm.

1× ruční držák bitů 1/4 palce upínání bitů, 50 mm.

1× spojovací díl 1/4 palce stopka bitu na 1/4 palce 4hranné upínání.

1× rychloupínací držák bitů Rapitator.

vždy 1 nástrčná hlavice 1/4 palce pro vnější šestihran vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.

vždy 1 bit 1/4 palce pro šrouby Phillips PH1; PH2; PH3.

vždy 1 bit 1/4 palce, pro vnitřní Torx® TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.

vždy 1 plochý bit 1/4 palce, SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.

vždy 1 bit 1/4 palce, pro vnitřní šestihran, s kulovou hlavou 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

1× stahovák pneumatik s upínáním bitů 1/4 palce, 105 mm.

1× stahovák pneumatik s vytahovákem ventilů, 105 mm.

1× textilní brašna

1× páska se suchým zipem

Technický popis

| | |
|------------------|---------------------------------------------|
| Označení výrobce | Sada k opravě jízdního kola – Bicycle Set 3 |
| Počet dílů | 41 |
| Obal | Textilní brašna |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips |
| Unášecí profil | Plochý šroubovák |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® |
| Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč |
| Unášecí profil | 4hranný nástrčný klíč |
| Unášecí profil | Nástrčný klíč 6hran |
| Druh produktu | Sada náradí |

Příslušenství

Ráčnový klíč pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3 Typ 1/4

676645 1/4