


Garant UNILINE

CLEANING Tower typ H osazený, pojízdný, Typ: L**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	987113 L
GTIN	4067263104254
Třída artiklu	9GC

Popis**Provedení:**

Modulární úklidová věž pro přímý přístup k vybavení pro čištění. CLEANING Tower ve tvaru H asymetrický je plně osazen 2 sběrnými nádobami na druhotné suroviny a držákem papírových rolí Easyfix. Sběrnou nádobu na druhotné suroviny lze připojit k děrované stěně prostřednictvím dodané základní desky Easyfix.

Všechny vnější stěny a středová příčka mají děrování $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků Easyfix. Pro rychlou vizualizaci se používá nástavec v antracitové barvě s piktogramem čištění. Volitelná uzamykatelná dvířka nabízejí možnost bezpečného uložení. Dvířka nelze kombinovat s držákem papírových rolí.

Rozsah dodávky:

CLEANING Tower č. 987103 vel. L; 2 × č. 987125 vel. 25; 1 × vel. 955805 vel. 1.

Lakování:

Dvoubarevná **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

Upozornění:

Vhodné papírové ručníky najdete pod č. 089103 vel. W, 089105 vel. W, 089127 vel. W ve 2. svazku katalogu Hoffmann nebo v našem e-shopu.

Technický popis

Nosnost	150 kg
Hloubka	750 mm
Řada	CLEANING Tower UNI Line
Šířka	750 mm
Výška	2290 mm
Užitná šířka	690 mm
Užitná hloubka	180/ 330 mm
Hmotnost	115 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Druh produktu	Čisticí stanice

Příslušenství

CLEANING Tower typ Hpojízdný Typ L	987103 L
Piktogram UNI Line Typ CLEANING	955474 CLEANING
Sada kol pro UNI Line 4dílná Typ 1	955459 1
Posuvná úchytka UNI Line Typ 1	955496 1
CLEANING Tower typ Hstacionární Typ L	987102 L
Nádoba na sběr druhotných surovin 45 litrů Objem plnění 45 l	987110 45
Držák papírových rolí Easyfix Typ 1	955805 1
easyBin sběrná nádoba na druhotné suroviny Objem 25 l	987125 25