



## Sada bitů „Zyklop Pocket“ s ovládacím nástrojem 17dílná, Počet dílů: 17



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	676230 17
GTIN	4013288223050
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Pro praxi sestavené sady Kraftform Kompakt® složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftforms** rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Kompaktní ráčna Zyklop s integrovaným zásobníkem bitů. S prepínací ráchnou s přesným ozubením (72 zubů) a s vratným úhlem 5°. Magnetický přímý držák udělá z ráčny 3/8 palce současně ráchnový šroubovák na bity s držákem bitů 1/4 palce.

#### Obsah:

Bity, **BiTorsion**, délka 25 mm, C 6,3; pro Phillips: Po 1 ks č. 675520 vel. 1/25; 2/25

Bity, **BiTorsion**, délka 50 mm C 6,3; pro Pozidriv: Po 1 ks č. 675540 vel. 1/25; 2/25

Bity, **BiTorsion**, délka 25 mm C 6,3; pro vnitřní šestihran: Po 1 ks vel. 3; 4; 5; 6

Bity, **BiTorsion**, délka 25 mm, C 6,3; pro Torx®: Po 1 ks č. 675550 vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Nástrčné hlavice 1/4 palce, pro vnější šestihran: Po 1 ks vel. 8; 10; 13 mm

Univerzální držák: 1 ks na vnější šestihran 1/4 palce

Ráčna s jemným ozubením Zyklop Pocket: 1 ks č. 676635 s výklopnou hlavou ráčny

### Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Pozidriv
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6hran
Označení výrobce	8009 Zyklus Pocket sada 2
Bitová šestihránná stopka	C 6,3
Počet dílů	17
Ovládací nástroj	Rukojeť šroubováku
Teleskopická čepel zasunutá v rukojeti	ne
Druh produktu	Bitový nástroj

## Příslušenství

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675520 1/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675520 2/25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675540 1/25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675540 2/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX10	675550 TX10
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX20	675550 TX20
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX25	675550 TX25
	676635 13

Zásobník s držáky šroubováků a ráčna s jemným ozubením  
„Zyklop Pocket“ s 1/4 palcovými bityS ráčnou a magnetem  
Počet přepážek 13

---