


**Garant****Sada šroubováků pro šroub Torx® s příčnou rukojetí, Počet nástrojů: 15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953286 15
GTIN	4067263723479
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953286: 1 ks

Šroubovák GARANT pro šrouby Torx® s příčnou rukojetí č. 625152 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 ks

6hranný šroubovák s příčnou rukojetí GARANT č. 627702 vel. 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks

**Technický popis**

Hloubka v G	24
Šířka	250 mm
Hloubka	600 mm
Počet nástrojů	15
Šířka v G	10
Provedení	se šroubovákem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×24

Druh produktu

Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953286

952001 953286

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX10

625152 TX10

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX15

625152 TX15

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX20

625152 TX20

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX25

625152 TX25

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX6

625152 TX6

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX7

625152 TX7

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX8

625152 TX8

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX9

625152 TX9

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 2 mm

627702 2

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 2,5 mm

627702 2,5

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 3 mm

627702 3

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 4 mm

627702 4

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 5 mm

627702 5

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 6 mm

627702 6

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 8 mm

627702 8