


**HOLEX****Doplňující sada 3/8 palce, Počet nástrojů: 17****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953714 17
GTIN	4067263723592
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

**Vhodné pro:**

**Dílenský vozík GARANT** s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru **20 G × 16 G** popř. 500 × 400 mm (Š × H).

Pěnové vložky velikosti 10 G × 8 G jsou vhodné pro Shadowboardy č. 923210 vel. 250 (2 pěnové vložky na Shadowboard).

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953714: 1 ks

12hranná hlavice HOLEX č. 637320 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice extra dlouhá HOLEX č. 637613 vel. 4; 5; 6; 8; 10: po 1 ks

**Technický popis**

Hloubka	250 mm
Hloubka v G	10

Šířka	200 mm
Provedení	s nástrčným klíčem
Šířka v G	8
Počet nástrojů	17
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953714	952001 953714
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 10 mm	637320 10
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 11 mm	637320 11
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 12 mm	637320 12
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 13 mm	637320 13
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 14 mm	637320 14
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 15 mm	637320 15
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 16 mm	637320 16
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 17 mm	637320 17
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 18 mm	637320 18
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 19 mm	637320 19
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 21 mm	637320 21
12hranná hlavice 3/8 palcedlouhá Rozměr klíče 22 mm	637320 22
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palcedlouhá, s kulovou hlavou 6hran 10 mm	637613 10
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palcedlouhá, s kulovou hlavou 6hran 4 mm	637613 4
	637613 5

6hranná zástrčná hlavice 3/8 palcedlouhá, s kulovou  
hlavou 6hran 5 mm

6hranná zástrčná hlavice 3/8 palcedlouhá, s kulovou  
hlavou 6hran 6 mm

637613 6

6hranná zástrčná hlavice 3/8 palcedlouhá, s kulovou  
hlavou 6hran 8 mm

637613 8