

metabo**Akumulátorová excentrická bruska bez akumulátoru, Typ: SXALTX125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Plochá akumulátorová excentrická bruska s ergonomickým designem a nízkou hmotností pro práci, která neunaví.

- **Příjemné vedení brusky blízko povrchu díky nízké konstrukční výšce.**
- **Plynulá regulace otáček pro práci s otáčkami odpovídajícími použitému materiálu.**
- **Práce s nízkými vibracemi díky hladkému chodu.**
- **Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip.**
- **Pozvolné spuštění minimalizuje povrchové vady při nasazení.**
- **Jedinečný bezkartáčový motor pro maximální účinnost broušení i při nepřetržitém provozu.**
- **Brusné kotouče se soustavou otvorů pro efektivní odsávání a delší životnost brusiva.**
- **S textilním sáčkem na prach se snadným vyprázdněním pro práci bez vysavače.**
- **Lze připojit k univerzálnímu vysavači pomocí spojovacího hrdla 630798000.**
- **Brzdy motoru a kotouče umožňují rychlé odložení stroje.**
- **Odnímatelný chránič chrání přilehlé plochy a prodlužuje životnost brusného kotouče.**
- **S upevňovacím bodem pro popruhy pro zabezpečení nástroje proti pádu pro práci ve velkých výškách.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně brusného kotouče, 1× brusný papír, sáček na prach, šestihranný klíč, bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodný brusný kotouč 8násobně děrovaný zboží č. 567745 a ABRANET zboží č. 567802.

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Počet kmitů	4000 - 10000 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	0
Hmotnost	1,1 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ø brusného talíře	125 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální vibrace dle EN	1,1 m/s ²
Oscilační zdvih	2 mm
Označení výrobce	SXA 18 LTX 125 BL
Druh produktu	Excentrické brusky