

Garant**Šroubovák pro Torx®, Počet nástrojů: 7****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 953152 7 |
| GTIN | 4067263723271 |
| Třída artiklu | 91A |

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953152: 1 ks

Šroubovák GARANT pro šrouby Torx® č. 625332 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: po 1 ks

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Provedení | se šroubovákem |
| Hloubka | 250 mm |
| Hloubka v G | 10 |
| Počet nástrojů | 7 |
| Šířka v G | 8 |
| Šířka | 200 mm |
| Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Míra naplnění zásuvky v G | 8×10 |
| Druh produktu | Vložka z tvrzené pěny |

Příslušenství

| | |
|--|---------------|
| Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953152 | 952001 953152 |
| Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX10 | 625332 TX10 |
| Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX15 | 625332 TX15 |
| Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX20 | 625332 TX20 |
| Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX6 | 625332 TX6 |
| Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX7 | 625332 TX7 |
| Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX8 | 625332 TX8 |
| Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX9 | 625332 TX9 |