



Nástrčné hlavice IMPACT, Počet nástrojů: 11



Údaje o objednávce

Artikové číslo	954015 11
GTIN	4067263906698
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954015: 1 ks

Sada 6hranných nástrčných hlavíc HOLEX IMPACT 3/8 palce s magnetem č. 650135 vel. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: po 1 ks

Prodloužení HOLEX IMPACT 3/8 palce č. 650400 vel. 100: 1 ks

Kardanový kloub HOLEX IMPACT 3/8 palce č. 650600: 1 ks

Technický popis

Hloubka v G	8
Šířka	200 mm
Hloubka	200 mm
Šířka v G	8

Provedení	s nástrčným klíčem
Počet nástrojů	11
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×8
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954015	952001 954015
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palces magnetem Rozměr klíče 10 mm	650135 10
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palces magnetem Rozměr klíče 13 mm	650135 13
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palces magnetem Rozměr klíče 14 mm	650135 14
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palces magnetem Rozměr klíče 15 mm	650135 15
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palces magnetem Rozměr klíče 16 mm	650135 16
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palces magnetem Rozměr klíče 17 mm	650135 17
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palces magnetem Rozměr klíče 19 mm	650135 19
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palces magnetem Rozměr klíče 7 mm	650135 7
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palces magnetem Rozměr klíče 8 mm	650135 8
Prodloužení IMPACT, 3/8 palce Celková délka 100 mm	650400 100
Kardanový kloub IMPACT, 3/8 palce	650600