

Garant**Univerzální sada náradí 20dílná, Počet kusů náradí: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	680157 20
GTIN	4067263309185
Třída artiklu	61H

Popis**Použití:**

Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a 2 rychlouzávěry. Všechny nástroje jsou uloženy ve speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Rozsah dodávky:

Svinovací metr s průřezem: 1 ks č. 462201 vel. 2,5

Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou: 1 ks č. 627132 vel. 9 (9dílná)

Plochý šroubovák: po 1 ks č. 660032 vel. 2,5; 4; 5,5

Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 1; 2

Kombinované kleště: 1 ks č. 700940 vel. 160

Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750110 vel. 200

Pracovní nůžky: 1 ks č. 769240 vel. 175

Klešťové klíče: 1 ks č. 813501 vel. 180

Univerzální nůž s odlamovacími čepelemi: 1 ks č. 845020

Upozornění:

Dodávka se uskutečňuje s rozříděným náradím v plastovém boxu.

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2×6/1 (nejsou součástí dodávky).

Technický popis

Délka	510 mm
Výška	61 mm
Šířka	294 mm
Počet dílů	20
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Sada náradí

Příslušenství

Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2,5 m	462201 2,5
Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkouchromované Počet šroubováků 9	627132 9
Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 160 mm	700940 160
Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 200 g	750110 200
Pracovní nůžky s titanovým povlakem Celková délka 175 mm	769240 175
Klešťový klíč Celková délka 180 mm	813501 180
Univerzální nůž s 2složkovou rukojetí se 3 čepelemi, 18 mm	845020
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 2,5 mm	660032 2,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 4 mm	660032 4
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660032 5,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667702 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667702 2
Systémový box Typ 4	630305 4

