



Tužková svítilna WORK PEN 200 R, Typ: WORK-PEN



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Akumulátorová LED tužková svítilna 200 lumenů s funkcí plynulého stmívání a s vloženými magnety.

WORK PEN 200 R je **akumulátorová tužková svítilna** a součást aktualizované palety výrobků FLASHLIGHT. Dokonalá pracovní svítilna pro profesionální kontrolu, která je vždy po ruce! LED tužková svítilna nabídne mimořádně **výkonné** osvětlení jak z hlavy svítilny (až 200 lumenů) tak z bodového světla nad ní, které svítí na tužkovou svítilnu překvapivým výkonem **150 lumenů**. Tlačítkový spínač umístěný na boku svítilny umožňuje snadné ovládání jednou rukou.

Svítilna je také vybavena funkcí plynulého stmívání **10 %** až **100 %**, takže můžete světelný výkon upravit podle potřeby aktuálního použití. Robustní hliníková konstrukce nabídne **příjemnou rukojeť** a **úzký** a kompaktní design, který umožní přístup i do nejméně přístupných a těsných míst.

Model **WORK PEN 200 R** je dodáván s vestavěnými **magnety ve sponě** a dole na svítidle pro zavěšení nebo uložení. To znamená vyšší flexibilitu a pohodlné umístění svítidla, když právě potřebujete pro svou práci obě ruce volné.

Tužková svítilna se snadno **nabíjí kabelem USB** a z toho důvodu odpadá rušivá a časově náročná výměna akumulátorů. **Ukazatel stavu baterie** vpředu informuje o stavu nabití. Upínací klip pro náprsní kapsu.

Design modelu WORK PEN 200 R je jedinečný a je chráněn patentovaným průmyslovým vzorem EU.

Model WORK PEN 200 R je dodáván bez síťového napáječe a nabíjecího kabelu.

Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 2,5$ mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Technický popis

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Doba svícení	10 h
Ochranná třída IP	IP 30
Úhel záření	105 stupeň
Světelný tok	20 - 200 lm
Osvětlovací těleso	LED modul
Teplota barev	6000 K
Napětí akumulátorů	3,7 V
Počet obsažených akumulátorů	1
Kapacita akumulátoru	0,75 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Inspekční svítilna