



Vrtací korunka KUB Centron®, Ø DC: 53mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236650 53
GTIN	4047109081666
Třída artiklu	24L

Popis

Provedení:

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Centrování pomocí středícího hrotu a vodicích ostří.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Ø vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.**

Použití:

- **Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.**
- **Se středícím hrotem č. 236655 – 236657.**
- **S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pro:

Základní těleso č. 236652 – 236654.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od Ø 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v Ø).

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304
--------------------------------------	-------------

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 10IP (2,8 Nm)
Velikost základního tělesa	46
Počet břitů Z	1
Šroub pro základní těleso	239655 20IP
Velikost středícího hrotu	46
Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	53
Otočení vrtáku	Středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Středící hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 46	236657 46
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 46	236656 46
Základní těleso KOMET® Ø DC 46 mm	236654 46
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239655 20IP
Základní těleso KOMET® Ø DC 46 mm	236652 46
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Základní těleso KOMET® Ø DC 46 mm	236653 46
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239655 10IP
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 46	236655 46
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP2	239655 20IP2

