



**Základní těleso KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu bez axiálního nastavování se stopkou ABS®, krátké, Ø D<sub>min</sub> – Ø D<sub>max</sub>: 30-41 mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236680 30-41  |
| GTIN           | 4047109262003 |
| Třída artiklu  | 24F           |

## Popis

### Provedení:

- Radiálně nastavitelné upínací držáky pro absolutní dvoubřitost umožňují také změnu funkce na stupňovitý nástroj pro větší hloubky řezu.
- Kompaktní konstrukce.
- Nastavitelná kulová tryska pro cílený vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitům.
- Při hlubokých vyvrtávacích pracích slouží spirálové drážky k odvádění třísek.
- Kompatibilní s 1 kanálovým chlazením minimálním množstvím kapaliny

### Upozornění:

**Držák a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.**

Další provedení a další velikosti s axiálním nastavováním na poptávku.

### Příklad objednávky:

1xč. 236680 vel. 24–32 – Základní těleso pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu G01.

2xč. 236684 vel. 24–32 – Držák pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu.

10xč. 236520 vel. 18–010 – Vyměnitelné břitové destičky pro univerzální použití (v třídě BK8425).

## Technický popis

|   |            |
|---|------------|
| Celková délka L <sub>celk.</sub>            | 50 mm      |
| Rozsah Ø D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub> | 30 - 41 mm |
| ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>                | 25 mm      |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Provedení        | krátké             |
| Stopka           | ABS                |
| Otočení vrtáku   | Vypouklé           |
| Otočení vrtáku   | Příčné vrtání      |
| Otočení vrtáku   | šikmo navrtat      |
| Vnitřní chlazení | ano                |
| Druh produktu    | Vyvrtačací nástroj |

## Příslušenství

|  |              |
|--|--------------|
| Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtačací hlavu $\alpha = 90^\circ$ hrubování Držák 30-41   | 236686 30-41 |
| Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtačací hlavu $\alpha = 90^\circ$ dokončování Držák 30-41 | 236688 30-41 |
| Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtačací hlavu $\alpha = 80^\circ$ hrubování Držák 30-41   | 236685 30-41 |
| Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtačací hlavu $\alpha = 80^\circ$ hrubování Držák 30-41   | 236684 30-41 |