

**Mahr****Digitální posuvné měřítko MarCal s měřicími hroty i-wi, Rozsah měření: 800mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 415321 800    |
| GTIN           | 4059192064785 |
| Třída artiklu  | 43A           |

**Popis****Provedení:**

**Přímé odečítání na přehledném velkém digitálním displeji. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované.** REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498940.

Rádiový přijímač i-wi č. 498912.

**Technický popis**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Ochranná třída IP             | IP 65            |
| Bezdrátový přenos dat         | Software výrobce |
| Odečet                        | 0,0005 palec     |
| Ø nástavce pro vnitřní měření | 20 mm            |
| Přepínatelné rozlišení        | mm / palce       |

## Technický list

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Kalibrování                              | A1                         |
| Délka měřicí čelisti                     | 150 mm                     |
| Rozlišení                                | 0,01 mm                    |
| Mezní chyba                              | 0,05 mm                    |
| Počet obsažených baterií                 | 1                          |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032              |
| Rozsah měření                            | 0 - 800 mm                 |
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi         |
| Norma                                    | Výrobní norma              |
| Obal                                     | stabilní box               |
| Rozhraní                                 | Rádiový systém MAHR i-wi   |
| Zajištění hodnot měření                  | Systém MAHR Reference-Lock |
| Měřicí technika                          | digitální                  |
| Materiál                                 | Ušlechtilá ocel, INOX      |
| Všechny díly                             | Kalené                     |
| Druh produktu                            | Dílenské posuvné měřítko   |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/415321-800>