



Bitové sady SmartCase 59dílná, Počet přepážek: 59



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676182 59
GTIN	4000896244546
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

- Vývoj a výroba „Made in Germany“.
- Inovativní koncept kompaktní, skládací sady nástrojů.
- Materiál se snadno otírá a je příjemný na omak.
- Kombinuje výhody úzkého a lehkého povrchu Soft-Touch (černý) s robustností boxu na nářadí s tvrdou skořepinou.
- Robustní upínací držák s dlouhou životností udělá konec s nežádoucím pohybem nářadí a s tím spojeným hlukem.
- Magnetické zavírání – rychlé otevírání bez opotřebení.
- Stabilní a dobře přístupné uložení nástrojů a nářadí.
- Maximální počet nářadí na nejmenším prostoru pro nejlepší přehled.
- Optimální přehled a snadné odebíráání nástrojů a nářadí buď sklápěním nebo postavením podobně jako u pouzdra na tablet.

Obsah:

- Držák na bity 1/4 palce
- Sada nástrčných šestihranných hlavíc 1/4 palce vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13
- Přepínací ráčna s přesným ozubením 1/4 palce HiPer pro bity
- Úhlový šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
- Bit pro šrouby s vnitřním šestihranem, krátké, vel. 4; 5; 6
- Bit pro šrouby s vnitřním šestihranem, dlouhé, vel. 3; 4; 5; 6
- Bit pro šrouby s vnitřním šestihranem, střední, vel. 3; 4

- Bit plochý šroubovák vel. 0,4×1,5, středně dlouhý vel. 0,8×5,5, dlouhý, vel. 0,8×5,5
- Bit křížový šroubovák vel. PH1, PH2, PH3
- Bit křížový šroubovák středně dlouhý vel. PH2
- Bit křížový šroubovák dlouhý vel. PH1, PH2
- Bit šroubovák Pozidriv vel. PZ1; PZ2
- Bit šroubovák Pozidriv středně dlouhý vel. PZ2
- Bit šroubovák Pozidriv dlouhý vel. PZ1; PZ2
- Bit šroubovák pro šrouby s vnitřním Torx® vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
- Bit šroubovák pro šrouby s vnitřním Torx® středně dlouhý vel. TX20; TX25; TX30
- Bit šroubovák pro šrouby s vnitřním Torx® dlouhý vel. TX20; TX25; TX30
- 2x adaptér 1/4 palce (6,3) na 1/4 palce (6,3)
- Adaptér 1/4 palce (6,3) na 1/4 palce (čtyřhran)

Technický popis

Unášecí profil	Nástrčný klíč, 6hran
Unášecí profil	Šroubovák 6hran
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Počet dílů	59
Druh produktu	Bitový nástroj