

Přídavný regál se šikmými policemi, šířka 1300 mm, Hloubka: 800mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 990606 800 |
| GTIN | 4058255012749 |
| Třída artiklu | 96P |

Popis

Provedení:

Oboustranně použitelný regál se šikmými policemi / regál Kanban, ideální pro metodu skladování „First-in-First-out“, protože skladované zboží může postupně klouzat po hladkých pozinkovaných policích do pozice pro odběr.

Pozinkovaný profilový rám T a police. Dodáváme **s maximální nosností přihrádky 150 kg na každou šikmou polici**. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 25 mm. Rychlá montáž díky jednoduchému provedení se zasouváním dílů do sebe. Použitelný z obou stran. **Zatížení pole: 1300 kg.**

Montážní rozměr přídavného regálu: 1306 mm.

Horizontální vedení pro dělicí přepážky můžete nastavit v rastru po 50 mm. Přední podélný příčník je o 15 mm vyšší a brání tak vypadávání uskladněného materiálu.

Popis:

Montážní rozměry:

Základní regál: jmenovitá délka + 60mm

Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm

Celková hloubka rámu: Jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Uložení pro plastové boxy, úložné boxy, krabice a další

Rozsah dodávky:

7 šikmých polic s 8 prvky vedení pro dělicí příčky, 2 podélné příčníky, 2 boční vedení a 1 rovná krycí police, včetně upínacích patek.

Upozornění:

- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**
- **Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

| | |
|--|---------------------------|
| Hloubka regálu | 800 mm |
| Počet polic | 7 |
| Hloubka | 836 mm |
| Šířka montážního rozměru přídatného regálu | 1306 mm |
| Šířka regálu | 1300 mm |
| Šířka | 1306 mm |
| Zákaznická montáž | ano |
| Maximální zatížení pole | 1300 kg |
| Výška regálů | 2000 mm |
| Výška | 2000 mm |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 150 kg |
| Tloušťka police | 25 mm |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Provedení montáže | Nástrčný regál |
| Materiál | pozinkováno |
| Atribut názvu produktu | šířka 1300 mm |
| Druh produktu | Regál se šikmými policemi |